



## Lampe de poche stylo sans fil à LED, Type: MAGPEN3



### Données de commande

N° commande	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Classe d'article	08C

### Description

**Exécution:**

**Lampe de travail sans fil à LED** haute performance avec une puissance lumineuse élevée, crochet de suspension pivotant et rabattable et puissant aimant adhésif. Variateur de lumière progressif.

Lampe **sans fil** à LED, universelle et puissante avec éclairage principal latéral et éclairage ponctuel au niveau de la tête. Avec aimant et clip de poche.

**Fonctionnement:**

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de  $\varnothing < 12$  mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

**Livraison:**

Avec câble de charge USB.

### Description technique

Référence fabricant	MAG PEN3
Tension de la batterie	3,7 V
Durée d'éclairage	2 - 20 h
Zone ATEX	aucune

Flux lumineux	15 - 150 lm
Poids	98 g
Capacité de la batterie	0,75 Ah
Indice de protection IP	IP 20
Nombre de batteries incluses	1
Longueur totale	174 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de poche

---

## Accessoires

CHARGEUR USB Type CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------