



Chariot à plate-forme, Type: 2502



Données de commande

N° commande	919800 2502
GTIN	4017976025025
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Norme	EN 1757-3
Charge admissible	600 kg
Hauteur	990 mm
Matériau roue	TPE

Type	2502
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau	270 mm
Ø roue	200 mm
Poids	30 kg
Largeur plateau	1000 mm
Largeur	1125 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur	709 mm
Prof. plateau	700 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme