



## Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2496B



### Données de commande

N° commande	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Construction en acier soudé.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Plates-formes en tôle d'acier **affleurantes** avec encadrement.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Norme	EN 1757-3
Poids	42 kg
Matériau roue	TPE

Charge admissible max.	500 kg
Hauteur plateau supérieur	860 mm
Profondeur	609 mm
Type	2496B
Hauteur	860 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Largeur	737 mm
Prof. plateau	600 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur plateau	600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau inférieur	228 mm
Ø roue	160 mm
Type de produit	Chariots dessertes