



Chariot desserte avec 3 plateaux, Type: 2750



Données de commande

N° commande	919840 2750
GTIN	4017976027500
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre emboîtées dans le châssis à cornières, rebord périphérique de 12 mm de haut.

2 roulettes fixes et 2 directrices Ø 125 mm (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau inférieur	200 mm
Hauteur	1040 mm
Charge admissible max.	300 kg

Hauteur plateau supérieur	820 mm
Matériau roue	TPE
Prof. plateau	500 mm
Largeur plateau	850 mm
Hauteur plateau central	510 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur	985 mm
Profondeur	511 mm
Type	2750
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	125 mm
Poids	35 kg
Charge admissible plateau supérieur	80 kg
Charge admissible plateau central	80 kg
Type de produit	Chariots dessertes