



## Chariot repliable, Type: 3100



### Données de commande

N° commande	919808 3100
GTIN	4017976031002
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Cadre en tube d'acier avec poignée rabattable, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage). Plate-forme en tôle d'acier pressée, avec revêtement antidérapant collé. Bandage en caoutchouc plein.

**Norme:**

EN 1757-3

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Hauteur replié	240 mm
Poids	12,5 kg
Hauteur plateau	150 mm
Type	3100

Ø roue	100 mm
Profondeur replié	495 mm
Charge admissible max.	150 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Largeur replié	760 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Largeur plateau	740 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	480 mm
Type de produit	Chariots repliables