



Chariot desserte avec 3 plateaux, Type: 2752



Données de commande

N° commande	919840 2752
GTIN	4017976021317
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre emboîtées dans le châssis à cornières, rebord périphérique de 12 mm de haut.

2 roulettes fixes et 2 directrices Ø 125 mm (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Charge admissible plateau central	80 kg
Ø roue	125 mm
Matériau roue	TPE
Norme	EN 1757-3

Largeur plateau	1000 mm
Charge admissible plateau supérieur	80 kg
Profondeur	611 mm
Prof. plateau	600 mm
Poids	49 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau inférieur	200 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau supérieur	820 mm
Hauteur	1040 mm
Largeur	1135 mm
Type	2752
Charge admissible max.	300 kg
Hauteur plateau central	510 mm
Type de produit	Chariots dessertes