



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2400B



Données de commande

N° commande	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Construction en acier soudé.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Plates-formes en tôle d'acier **affleurantes** avec encadrement.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Matériau roue	TPE
Prof. plateau	500 mm
Largeur	1047 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg

Ø roue	160 mm
Norme	EN 1757-3
Type	2400B
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau supérieur	860 mm
Charge admissible max.	500 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur	509 mm
Poids	45 kg
Hauteur	860 mm
Hauteur plateau inférieur	228 mm
Largeur plateau	850 mm
Type de produit	Chariots dessertes