

**Chariot repliable, Type: 3101****Données de commande**

N° commande	919808 3101
GTIN	4017976031019
Classe d'article	96F

**Description****Exécution:**

Cadre en tube d'acier avec poignée rabattable, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage). Plate-forme en tôle d'acier pressée, avec revêtement antidérapant collé. Bandage en caoutchouc plein.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Ø roue	125 mm
Profondeur replié	630 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2

Largeur replié	920 mm
Poids	18,5 kg
Type	3101
Charge admissible max.	250 kg
Hauteur replié	275 mm
Hauteur plateau	185 mm
Largeur plateau	910 mm
Matériau roue	Caoutchouc plein
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	610 mm
Type de produit	Chariots repliables