

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 10/09mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260707 10/09 |
| GTIN | 4045197937469 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 23 |
| Taille plaquette | 9 mm |
| Taille de queue | 10 mm |
| Plaquette adaptée | SC.. 09T3.. |
| Longueur de tête L ₁ | 21 mm |
| Longueur totale L | 70 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 14,25 mm |
| Code ISO porte-outils | SSSCR/L 1010E09 |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 45 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15 | 674248 TX15 |
| Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |
