

Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 10/09mm



Données de commande

N° commande	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	14,25 mm
Taille de queue	10 mm
Longueur totale L	70 mm
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 1010E09
Longueur de tête L ₁	21 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 23
Taille plaquette	9 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
