

Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 8/09mm**Données de commande**

N° commande	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	8 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Longueur totale L	60 mm
Taille plaquette	9 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 23
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 0808D09
Longueur de tête L ₁	21 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	13,25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
