

**Diabes de manutention, Type: 1115L****Données de commande**

N° commande	919900 1115L
GTIN	4017976011158
Classe d'article	96F

**Description****Exécution:**

Cadre en tube soudé, **poignée de sécurité** en plastique. En tube d'acier avec bavette en tôle d'acier. Bandage pneumatique sur jantes en plastique avec moyeu monté sur galets.

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Longueur bavette	150 mm
Largeur	590 mm
Ø roue	260 mm
Poids	12 kg
Type	1115L
Charge admissible	250 kg
Largeur bavette	400 mm

Matériau roue	Bandage pneumatique
Hauteur	1150 mm
Type de produit	Diabes de manutention