



## Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2401B



### Données de commande

N° commande	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Construction en acier soudé.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Plates-formes en tôle d'acier **affleurantes** avec encadrement.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Prof. plateau	600 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau supérieur	900 mm
Matériau roue	TPE

Largeur plateau	1000 mm
Profondeur	609 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur	900 mm
Norme	EN 1757-3
Largeur	1197 mm
Type	2401B
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Poids	56 kg
Ø roue	200 mm
Type de produit	Chariots dessertes