

**Chariot repliable, Type: KW1****Données de commande**

N° commande	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Classe d'article	96F

**Description****Exécution:**

Cadre en tube d'acier avec poignée rabattable, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage). Plate-forme en panneau dérivé du bois. Bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Largeur replié	815 mm
Type	KW1
Hauteur replié	285 mm
Hauteur plateau	205 mm
Charge admissible max.	250 kg

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Profondeur replié	470 mm
Poids	15 kg
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Ø roue	125 mm
Largeur plateau	720 mm
Matériau roue	TPE
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	450 mm
Type de produit	Chariots repliables