

Hydraulique à main avec tuyau haute pression dans coffret métallique



Données de commande

N° commande	834700
GTIN	2050000995675
Classe d'article	86C

Description

Exécution:

Hydraulique à main avec pression jusqu'à env. 600 bars, avec tuyau haute pression (1000 mm de long) et vérin hydraulique (avec filetage 3/4–16 UNF adapté aux boulons d'assemblage 834070).

Capacité de poinçonnage: pour poinçons ronds et fendus jusqu'à Ø 80 / épaisseur 3 mm / pièce 37 ou en cas d'épaisseur de matériau et de résistance réduites, puissance supérieure en conséquence. **Dimensions du coffret (LxIxH): 370x220x150 mm.**

Utilisation:

Pour le poinçonnage.

Remarque(s):

Commander avec l'appareil hydraulique les **boulons d'assemblage 834070** nécessaires pour les poinçons ronds!

Description technique

Longueur coffret	370 mm
Largeur coffret	220 mm
Hauteur coffret	130 mm

Type de produit

Outils de poinçonnage
et de découpage

Accessoires

Boulon d'assemblage Ø boulon de serrage×Longueur
totale 19X135 mm

833360 19X135

Tuyau hydraulique

833440

Boulon d'assemblage avec rondelle pour poinçons ronds
Type 2

834070 2

Boulon d'assemblage avec rondelle pour poinçons ronds
Type 1

834070 1

Assortiment de pièces de rechange pour appareils
hydrauliques 834700 Type 1

833420 1

Assortiment de pièces de rechange pour appareils
hydrauliques 834700 Type 3

833420 3

Boulon d'assemblage avec rondelle pour poinçons ronds
Type 3

834070 3

Vis d'assemblage seule Ø boulon de serrage×Longueur
totale 9,5X75 mm

833410 9,5X75

Vérin hydraulique

833430

Assortiment de pièces de rechange pour appareils
hydrauliques 834700 Type 4

833420 4

Assortiment de pièces de rechange pour appareils
hydrauliques 834700 Type 2

833420 2

Boulon d'assemblage avec rondelle pour poinçons ronds
Type 4

834070 4