



Chariot desserte avec 2 plateaux jusqu'à 1200 kg, Type: 12402



Données de commande

N° commande	919865 12402
GTIN	4017976124025
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, plates-formes avec plaque antidérapante en contreplaqué étanche à l'eau.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage élastique en caoutchouc plein de haute qualité (200×50 mm) en gris-bleu, moyeu avec roulement à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Hauteur plateau supérieur	925 mm
Prof. plateau	700 mm
Profondeur	700 mm
Type	12402
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2

Charge admissible max.	1200 kg
Charge admissible plateau supérieur	500 kg
Ø roue	200 mm
Largeur plateau	1000 mm
Hauteur plateau inférieur	283 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur	925 mm
Norme	EN 1757-3
Largeur	1210 mm
Poids	67 kg
Matériau roue	Caoutchouc plein souple
Type de produit	Chariots dessertes