

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Diabes de manutention, Type: 1125L****Données de commande**

N° commande	919900 1125L
GTIN	4017976011257
Classe d'article	96F

**Description****Exécution:**

Cadre en tube soudé, **poignée de sécurité** en plastique. En tube d'acier avec bavette en tôle d'acier. Bandage pneumatique sur jantes en plastique avec moyeu monté sur galets.

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Longueur bavette	250 mm
Ø roue	260 mm
Charge admissible	200 kg
Largeur	570 mm
Poids	11 kg
Type	1125L
Largeur bavette	320 mm

Matériau roue	Bandage pneumatique
Hauteur	1150 mm
Type de produit	Diabes de manutention