



Chariot 4 plateaux, Type: 8311



Données de commande

N° commande	919880 8311
GTIN	4017976083117
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Matériau roue	TPE
Ø roue	200 mm
Poignée	oui

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Charge admissible totale	600 kg
Hauteur plateau 3	1069 mm
Poids	73 kg
Largeur	1169 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Norme	EN 1757-3
Hauteur plateau 2	669 mm
Charge admissible par tablette	90 kg
Hauteur plateau 4	1469 mm
Largeur plateau	1000 mm
Hauteur plateau 1	269 mm
Hauteur	1800 mm
Type	8311
Pas de réglage en hauteur	100 mm
Profondeur	609 mm
Prof. plateau	600 mm
Réglage en hauteur au pas	100 mm
Type de produit	Chariots à plateaux