



## Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2402B



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 919868 2402B  |
| GTIN             | 4017976524023 |
| Classe d'article | 96F           |

### Description

#### Exécution:

Construction en acier soudé.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Plates-formes en tôle d'acier **affleurantes** avec encadrement.

#### Norme:

**EN 1757-3**

#### Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

|  |        |
|--|--------|
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2      |
| Charge admissible max.                       | 600 kg |
| Ø roue                                       | 200 mm |
| Type   | 2402B  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2                  |
| Norme                                  | EN 1757-3          |
| Hauteur plateau inférieur              | 270 mm             |
| Largeur plateau                        | 1000 mm            |
| Matériau roue                          | TPE                |
| Hauteur                                | 900 mm             |
| Prof. plateau                          | 700 mm             |
| Profondeur                             | 709 mm             |
| Poids                                  | 61 kg              |
| Charge admissible plateau supérieur    | 200 kg             |
| Largeur                                | 1197 mm            |
| Hauteur plateau supérieur              | 900 mm             |
| Type de produit                        | Chariots dessertes |