


fetra[®]
....**Diabes de manutention, Type: 1330L****Données de commande**

N° commande	919900 1330L
GTIN	4017976013305
Classe d'article	96F

Description**Exécution:**

Cadre en tube soudé, **poignée de sécurité** en plastique. En tube d'acier avec bavette en tôle d'acier. Bandage pneumatique sur jantes en plastique avec moyeu monté sur galets.

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Description technique

Longueur bavette	250 mm
Type	1330L
Largeur bavette	320 mm
Poids	15 kg
Largeur	580 mm
Charge admissible	300 kg
Ø roue	260 mm

Matériau roue	Bandage pneumatique
Hauteur	1300 mm
Type de produit	Diabes de manutention