



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2403B



Données de commande

N° commande	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Construction en acier soudé.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Plates-formes en tôle d'acier **affleurantes** avec encadrement.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Matériau roue	TPE
Profondeur	809 mm

Hauteur	900 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Prof. plateau	800 mm
Largeur	1397 mm
Largeur plateau	1200 mm
Hauteur plateau inférieur	270 mm
Hauteur plateau supérieur	900 mm
Ø roue	200 mm
Charge admissible max.	600 kg
Type	2403B
Poids	78 kg
Norme	EN 1757-3
Type de produit	Chariots dessertes