



## Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 2496



### Données de commande

N° commande	919860 2496
GTIN	4017976502496
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Tube d'acier et acier profilé soudé, plates-formes en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre.

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Matériau roue	TPE
Largeur	737 mm
Norme	EN 1757-3

Hauteur plateau inférieur	228 mm
Profondeur	609 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Charge admissible max.	500 kg
Largeur plateau	600 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Poids	32 kg
Ø roue	160 mm
Type	2496
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur plateau supérieur	860 mm
Hauteur	860 mm
Prof. plateau	600 mm
Type de produit	Chariots dessertes