



## Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 4820



### Données de commande

N° commande	919870 4820
GTIN	4017976048208
Classe d'article	96F

### Description

**Exécution:**

Construction en acier soudé, **bacs étanches à l'huile.**

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes. **Bacs étanches à l'huile** avec rebord de **40 mm.**

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Coloris:**

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

### Description technique

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Type	4820
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Matériau roue	TPE
Charge admissible max.	400 kg

Largeur	1021 mm
Hauteur	870 mm
Hauteur plateau inférieur	207 mm
Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Poids	36 kg
Largeur plateau	850 mm
Ø roue	160 mm
Hauteur plateau supérieur	829 mm
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	500 mm
Profondeur	500 mm
Type de produit	Chariots dessertes