

Garant**Mandrins de perçage Type AD, BT 40, Plage de serrage: 1-16mm****Données de commande**

N° commande	303171 1-16
GTIN	4045197937964
Classe d'article	31B

Description**Exécution:**

Pour rotation à droite et à gauche.

Précision de concentricité < 20 µm.

- **Exécution étroite.**
- **Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.**
- **Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.**

Avec arrosage interne max. 50 bars.

Livraison:

Avec **clé de serrage**.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Plage de serrage	1 - 16 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220	TX25
Ø ext. D	50 mm
Longueur de col cote A	95 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339

Forme	AD
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 20 μm
Couple de serrage maximal $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Type de produit	Mandrins de perçage