



Chariot desserte avec 2 plateaux, Type: 4822



Données de commande

N° commande	919870 4822
GTIN	4017976048222
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, **bacs étanches à l'huile.**

2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE, moyeu avec roulement rainuré à billes. **Bacs étanches à l'huile** avec rebord de **40 mm.**

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Matériau roue	TPE
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Type	4822
Ø roue	200 mm

Charge admissible plateau supérieur	200 kg
Hauteur plateau inférieur	248 mm
Poids	47 kg
Largeur plateau	1000 mm
Largeur	1171 mm
Hauteur plateau supérieur	870 mm
Charge admissible max.	400 kg
Hauteur	910 mm
Norme	EN 1757-3
Prof. plateau	700 mm
Profondeur	700 mm
Type de produit	Chariots dessertes