

Garant
LOMU 090408 TR-M, HB9520, Type: ST900


Données de commande

N° commande	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5$ mm

Code ISO plaquette: LOMU090408 TR-M

Type: ST900

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z : 0,11 mm

Description technique

Avance f_z	0,11 mm
Code ISO plaquette	LOMU090408 TR-M
Rayon d'angle	0,8 mm
Type	ST900
Nuance	HB9520
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	165 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	105 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	95 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		