

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 22/3mm

Données de commande

N° commande	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Arrosage interne	oui
Plaquette adaptée	XOM.060310
Longueur totale L_{tot}	85 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	42 mm
\varnothing dents D_c	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	36 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	12,13 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,89 degré
Perçage par interpolation a_p	0,3 mm

Longueur de col L ₁	35 mm
Ø queue D ₅ h6	20 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP