

## Garant

### Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm



#### Données de commande

N° commande	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Classe d'article	210

#### Description

##### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

##### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

#### Description technique

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	6,13 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	3,73 degré
Nombre de dents Z	2
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	24 mm
Ø dents $D_c$	16 mm
Ø $D_3$	8 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	30 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	150 mm
Longueur de col $L_1$	70 mm

Plaquette adaptée	XOM.060310
Perçage par interpolation $a_p$	0,3 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2