

Garant
**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 20/3mm**

Données de commande

N° commande	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	10,13 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	2,26 degré
Filetage attachement M	M10
Longueur totale L_{tot}	28 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Plaquette adaptée	XOM.060310
\varnothing dents D_c	20 mm

Ø D ₃	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Perçage par interpolation a _p	0,3 mm
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø D _{max}	38 mm
Série	Power Q
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219799 1