

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/2mm

Données de commande

N° commande	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Perçage par interpolation a_p	1 mm
Longueur totale L_{tot}	95 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	10,43 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	48 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	3,29 degré
Plaquette adaptée	XDM.090416
Nombre de dents Z	2
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	38 mm
\varnothing dents D_c	25 mm
\varnothing queue D_s h6	25 mm

Arrosage interne	oui
Ø D ₃	13 mm
Longueur de col L ₁	39 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2