

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 30/3mm

Données de commande

N° commande	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	40 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Nombre de dents Z	3
\varnothing dents D_c	30 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Perçage par interpolation a_p	1 mm
\varnothing queue D_s h6	32 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	2,23 degré
Plaquette adaptée	XDM.090416
Longueur totale L_{tot}	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	15,43 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2