

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm

Données de commande

N° commande	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Ø dents D_c	32 mm
Longueur de col L_1	40 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	17,43 mm
Arrosage interne	oui
Plaquette adaptée	XDM.090416
Angle de plongée oblique α_{max}	1,97 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	62 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Ø queue D _s h6	32 mm
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP