

Garant
**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 28/2mm**

Données de commande

N° commande	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Ø dents D_c	28 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	54 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	13,43 mm
Longueur totale L_{tot}	36 mm
Arrosage interne	oui
Angle de plongée oblique α_{max}	2,56 degré
Ø D_3	16 mm
Plaquette adaptée	XDM.090416
Ø D_1 h6	12,5 mm

Nombre de dents Z	2
Filetage attachement M	M12
Ø D ₂	21 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	44 mm
Perçage par interpolation a _p	1 mm
Série	Power Q
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2