

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/3mm

Données de commande

N° commande	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	120 mm
Longueur totale L_{tot}	200 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	52 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	17,43 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	62 mm
Plaquette adaptée	XDM.090416
Angle de plongée oblique α_{max}	1,97 degré
Nombre de dents Z	3
\varnothing queue D_s h6	32 mm
Perçage par interpolation a_p	1 mm

Arrosage interne	oui
Ø dents D_c	32 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP