

Garant

**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 25/2mm**



Données de commande

N° commande	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Perçage par interpolation a_p	1 mm
Ø dents D_c	25 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	3,29 degré
Ø D_1 h6	12,5 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	48 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	38 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L_{tot}	36 mm
Ø D_3	13 mm

Filetage attachement M	M12
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Plaquette adaptée	XDM.090416
Arrosage interne	oui
Série	Power Q
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP