

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 28/2mm

Données de commande

N° commande	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	13,43 mm
Ø dents D_c	28 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	44 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	54 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Plaquette adaptée	XDM.090416
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Ø D_3	16 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur de col L_1	40 mm

Longueur totale L_{tot}	200 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	2,56 degré
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	16 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP