

Garant

**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 40/4mm**


Données de commande

N° commande	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Plaquette adaptée	XDM.090416
Longueur totale L_{tot}	47 mm
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Ø dents D_c	40 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	78 mm
Ø D_2	29 mm
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	25,43 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	1,35 degré
Filetage attachement M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Nombre de dents Z	4
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Série	Power Q
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2