

## Garant

### Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 35/2mm



#### Données de commande

N° commande	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Classe d'article	210

#### Description

##### Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

##### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

#### Description technique

Plaquette adaptée	XDM.120516
Angle de plongée oblique $\alpha_{max}$	2,99 degré
Ø dents $D_c$	35 mm
Longueur totale $L_{tot}$	100 mm
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $a_p$	1,5 mm
Longueur de col $L_1$	40 mm
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	54 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{max}$	15,34 mm

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Perçage par interpolation Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue Weldon
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0