

Garant

**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents
Z: 80/6mm**


Données de commande

N° commande	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D _{min}	144 mm
Ø fixation	32 mm
Ø dents D _c	80 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	60,34 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	0,76 degré

Plaquette adaptée	XDM.120516
Longueur totale L_{tot}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Nombre de dents Z	6
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	158 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0