

Garant

Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/2mm



Données de commande

N° commande	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø D ₃	16 mm
Arrosage interne	oui
Ø dents D _c	32 mm
Perçage par interpolation Ø D _{min}	48 mm
Nombre de dents Z	2
Perçage par interpolation Ø D _{max}	62 mm
Perçage par interpolation a _p	1,5 mm
Longueur de col L ₁	120 mm
Ø queue D _s h6	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	12,34 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	3,71 degré

Longueur totale L_{tot}	200 mm
Plaquette adaptée	XDM.120516
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0