

Garant

Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/5mm

**Données de commande**

N° commande	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Classe d'article	210

Description**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Angle de plongée oblique α_{max}	1,06 degré
Ø D ₃	47 mm
Nombre de dents Z	5
Perçage par interpolation a _p	1,5 mm
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	XDM.120516

Longueur totale L_{tot}	50 mm
Ø dents D_c	63 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	110 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	43,34 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	124 mm
Arrosage interne	oui
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP