

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 40/3mm

Données de commande

N° commande	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Angle de plongée oblique α_{\max}	2,25 degré
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	64 mm
Plaquette adaptée	XDM.120516
Ø D_3	24 mm
Longueur de col L_1	50 mm
Ø queue D_5 h6	32 mm
Ø dents D_c	40 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	20,34 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	78 mm
Nombre de dents Z	3
Arrosage interne	oui

Longueur totale L_{tot}	250 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP