

Garant**Fraise grande avance GARANT Power Q, avec filetage, Ø D / nombre de dents
Z: 40/3mm****Données de commande**

N° commande	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Classe d'article	210

Description**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne.

Description technique

Filetage attachement M	M16
Ø dents D_c	40 mm
Ø D_2	29 mm
Plaquette adaptée	XDM.120516
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø D_{max}	78 mm
Ø D_3	24 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	64 mm
Ø D_1 h6	17 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	2,25 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	20,34 mm
Longueur totale L_{tot}	60 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Arrosage interne	oui
Série	Power Q
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP