

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 30/2mm

Données de commande

N° commande	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Perçage par interpolation Ø D _{min}	44 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	4,42 degré
Plaquette adaptée	XDM.120516
Ø D ₃	14 mm
Longueur de col L ₁	120 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L _{tot}	200 mm
Arrosage interne	oui
Ø dents D _c	30 mm
Ø queue D _s h6	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	10,34 mm

Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	58 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP