

Garant

Fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, $\varnothing D$ / nombre de dents Z: 66/5mm



Données de commande

N° commande	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Classe d'article	210

Description

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	46,34 mm
Nombre de dents Z	5
Longueur totale L_{tot}	50 mm
\varnothing fixation	27 mm
Plaquette adaptée	XDM.120516

Ø dents D_c	66 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	130 mm
Ø D_3	50 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,99 degré
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP