

**TAJIMA****Grattoir universel avec 3 lames à segments, Type: 2****Données de commande**

N° commande	837750 2
GTIN	4975364016133
Classe d'article	83L

**Description****Exécution:**

Grattoir universel maniable et léger en fonte d'aluminium avec embout en acier à l'extrémité du manche. Poignée ergonomique en plastique antidérapante pour un travail sûr et sans effort. La lame du grattoir correspond à une lame cassable de 18 mm courante (845010 10) pour les réf. 1 – 3 et 22 mm (845110 10) ou de 25 mm (837755) pour la réf. 4, ce qui permet un changement rapide et aisé (mécanisme de blocage).

**Livraison:**

Avec 3 lames.

**Remarque(s):**

Lames de rechange 25 mm 837755 sans traits de rupture pour grattoir réf. 4.

**Description technique**

Longueur totale	300 mm
Largeur lame	100 mm
Type de produit	Grattoirs

**Accessoires**

Boîte de récupération	845130
-----------------------	--------

Boîte de récupération, petit format	845135
Jeu de lames, 25 mm, sans traits de rupture 10 pièces	837755