

**Garant****GARANT Softcut® HSI, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm**

## Données de commande

N° commande	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Acier traité à chaud et résistant à l'usure avec revêtement anticorrosion. Logement de plaquette précis grâce au couple de serrage défini. Pas large et étroit pour méthode de fraisage personnalisée.

### Utilisation:

En particulier pour les machines à faible puissance et pour l'usinage à grandes profondeurs avec des diamètres d'insertion réduits.

### Remarque(s):

Pour pouvoir utiliser les **4 arêtes de coupe**, la plaquette doit **toujours être tournée dans le sens indiqué (dans le sens antihoraire)**.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

**Pour des angles exacts à 90°, choisir  $a_p = 6$  mm.**

## Description technique

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219863 (8IP ; 2,2 Nm)
Ø dents D <sub>c</sub>	40 mm

Nombre de dents Z	5
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Filetage attachement M	M16
Plaquette adaptée	SO.. 0836..
Série	Softcut®
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219863