

Garant
**Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang
Pas large, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 20/2mm**

Données de commande

N° commande	215950 20/2
GTIN	4045197939807
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	101 mm
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	8 mm
Longueur de col L_1	30 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Ø dents D_c	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	2
Série	Power Tang
Type de queue	Queue Weldon

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP