

**Garant****Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas large, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/5mm****Données de commande**

N° commande	215966 50/5
GTIN	4045197940025
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

**Description technique**

Ø fixation	22 mm
Nombre de dents Z	5
Ø dents D <sub>c</sub>	50 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	8 mm
Plaquette adaptée	LO.U0904..

Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Série	Power Tang
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2