

Garant

Fraise à dresser tangentielle hautes performances 90° GARANT Power Tang Pas étroit, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 16/2mm



Données de commande

N° commande	215962 16/2
GTIN	4045197939975
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Stabilité maximale grâce aux plaquettes à agencement tangentiel.

Valeurs d'avance élevées pour un débit de copeaux en volume maximal grâce à une stabilité optimale des plaquettes dans le sens d'effort de coupe.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8 IP**.

Description technique

Filetage attachement M	M8
Nombre de dents Z	2
Ø dents D _c	16 mm
Plaquette adaptée	LO.U0904..
Ø D ₂	13,5 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur totale L _{tot}	23 mm
Ø D ₁ h6	8,5 mm

Série	Power Tang
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2